

405



O.novo

43444F / 43444G / 43444J / 43444L

切割模板  
AUSSCHNITTSCHABLONE  
GABARIT POUR DECOUPE  
TEMPLATE FOR CUTTING

9307 Q0 A9  
09.2020

325


用硅胶粘合后，静置24小时。运输前应晾干24小时。

Nach Einkleben mit Silikon, 24 Stunden ruhen lassen.  
Erst 24 Stunden nach dem Einkleben transportieren.

After attaching with silicone, leave for 24 hours.  
Leave to dry for 24 hours before transporting.

Après collage au silicone, laisser reposer 24 heures.  
Laisser sécher 24 heures avant le transport.

SILIKON KAUTSCHUK  
SILICONE RUBBER  
MASTIC PLASTIFANT



Maßstab: 1:1  
Scale: 1:1  
Échelle: 1:1

R65